

攜帶型酒測器走到哪測到哪！！

- 體積小攜帶方便
- 操作簡單不需做任何設定
- 使用燃料電池感測器實現高精準度



直接呼氣檢測

使用吹嘴檢測

同時具有 2 種檢測方式

攜帶型酒測器

ALC-Pico

只對酒精
產生反應

3 秒
快速檢測

攜帶方便

ALC-Pico

主要規格



檢測方式	呼氣式酒精濃度檢測方式
感測器	燃料電池感測器
產品 TYPE	攜帶型
顯示單位	mg/L
檢測範圍	0.050 ~ 1.000mg/L
分辨單位	0.001mg/L
顯示方法	檢測結果會顯示在螢幕上 (Digital 顯示)
檢測結果顯示方法	不使用專用吹嘴檢測時： 無檢出顯示 OK/ 有檢出顯示 NG 使用專用吹嘴檢測時： 顯示數值 0.000~1.000mg/L * 注意：因直接吹氣不使用吹嘴是屬於簡易的檢測方法，需要正確的量測時請務必使用專用吹嘴。
電池壽命	使用鹼性電池時約 1000 次 (因使用條件不同)
檢測有效次數 / 期限	15,000 次或開始使用後 2 年 (符合任一情況時)
動作溫度	10°C ~ 40°C
暖機時間	電源 ON 後約 15 秒 (10°C 以上時)
自動關機	電源 ON 後約 180 秒 (未使用時間)
自動分辨檢測方式	自動分辨檢測方式 (是否有使用專用吹嘴)
檢測時間	無酒精：約 2 秒 有酒精：約 15~30 秒
重量	約 180g (含電池)
尺寸	寬:60mm 高:158mm 厚:23mm
產品保固期間	3 個月
電 源	3 號電池 × 3 顆
消費電力	0.1VA
附 屬 品	專用吹嘴 1 支、3 號鹼性電池 × 3 顆 操作說明書兼保證書

【1 種機器、2 種不同檢測方式】

使用專用吹嘴檢測



直接呼氣檢測
(不使用專用吹嘴)

▲ 注意

『依道路交通處罰條例及刑法規定，汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準時，禁止行車駕駛；違反情節嚴重者將構成刑事犯罪行為。禁止任何企圖使用本產品以助於酒後駕車或酒醉駕車等違法行為，或直接影響法律上對事故及損害事件之事實認定。無論是否利用本產品進行法律上所不允許的行為或構成損害事件，本產品之販售業者及製造業者對之均不負任何責任。』

●本型錄所刊登的內容為 2012 年 3 月的製品，其規格、設計等可能會不經預告而變動內容。相片經過印刷其商品的顏色多少會有色差的情形產生。



樺崎實業股份有限公司

HUAH CHI INDUSTRIAL CO., LTD.

電話:(02)2502-1210 FAX:(02)2502-3890

<http://www.tco.com.tw>

E-mail:huahchi@seed.net.tw